

Fundamental A

- gemäß DIN EN 15154 Teil 2
- dichtschießende Staubabdeckkappen

Beim Öffnen des Betätigungshebels erfolgt das Spülen automatisch. Das rot lackierte Edelstahlbecken fängt das Spülwasser auf. Die Anbringung erfolgt mit einem Wandflansch. Messingarmatur mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverlackierung, Wasseranschluss Aufputz 1/2" Innengewinde. Ablaufanschluss 1 1/4" Innengewinde.
Beckendurchmesser 275 mm. Ohne Abflustraps.
Maße: 423 x 407 mm (B x T)

	Best.-Nr.	€/Stück
Fundamental A	M 7927	549,00
Ersatz-Duschkopf	M 25428	82,90




Fundamental B

- gemäß DIN EN 15154 Teil 2
- dichtschießende Staubabdeckkappen

Mit großem Betätigungshebel, beim Öffnen der Augendusche erfolgt das Spülen automatisch, so dass die Hände frei sind, um z. B. die Lider bei Augenschäden offen zu halten, Messingarmatur mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverlackierung, Wasseranschluss 1/2" Außengewinde, Wasserdruck: mind. 1,5 bar, Abstand der Düsen voneinander: ca. 150 mm.



	Best.-Nr.	€/Stück
Fundamental B	M 20438	277,90
Ersatz-Duschkopf	M 25428	82,90



Integral

- gemäß DIN EN 15154 Teil 2
- Befestigung direkt an der Kaltwasserleitung

Schnelle, platzsparende Montage durch Austausch eines vorhandenen Kaltwasserhahnes oder Anschluss an Kaltwasserleitung, mit großer, nicht zu verfehlender Druckplatte, breit strahlender Duschkopf – komplette Gesichtsabdeckung, Messingarmatur mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverlackierung, Wasseranschluss 1/2" Innengewinde, erforderliche Installationshöhe der Austrittsöffnung: 100 cm ± 20 cm über Boden.

	Best.-Nr.	€/Stück
Integral	M 3691	172,90
Ersatz-Duschkopf	M 25428	82,90



Wasserhahnmontierte Augenduschen

- 2 Ausführungen
- gemäß ANSI/UN/Normblättern

Zur Befestigung am Wasserhahn. Der Umstellhahn ermöglicht eine weiterhin gewohnte Nutzung des Wasserhahns, bei Bedarf kann die Augendusche aktiviert werden. Die Staubschutzkappen entfernen sich beim Einsatz automatisch durch den Wasserdruck.

Lieferung inkl. verschiedener Anschlussadapter.

Optiklens: in Anlehnung an die DIN mit grünen Schutzkappen

Optiklens EU-1: gemäß DIN EN 15154 Teil 2 mit roten Schutzkappen

	min. Druck	Durchfluss	Best.-Nr.	€/Stück
Optiklens	1,03 bar	3 l/min	M 9655	193,50
Optiklens EU-1	2,2 bar	12 l/min	M 30490	356,90



Kroschke informiert:
ANSI Z358/UNI 9608

Gemäß ANSI Z358.1.1998 und UNI 9608 Normblättern soll die Augewaschvorrichtung zwischen 85 und 115 cm über dem Fußboden und 15 cm aus der Wand montiert sein. Die empfohlene Sprühzeit beträgt 15 Minuten mit Trinkwasser unter niedrigem Druck.

Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318

